

Garant**Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage, SA 40 A = 130, Ø serrage D1: 20mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 300271 20 |
| GTIN | 4045197645975 |
| Classe d'article | 31A |

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT –

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min⁻¹

Avec canaux d'arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Longueur de col cote A | 130 mm |
| Ø serrage D ₁ | 20 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 20 |
| Ø ext. D | 52 mm |
| Support | SA 40 A = 130 |
| Norme | DIN 6359 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | ADB |

| | |
|--|---------------------------------|
| Arrosage | Obturable |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 μm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308790 40 |
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40 | 308625 40 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40 | 308700 40 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40 | 308605 40 |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 40 | 308610 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308765 40 |
| TiretteType A Pour cône 40 | 308600 40 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40 | 308620 40 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40 | 308830 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308760 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40 | 308806 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40 | 308801 40 |
| Tiretteétanche Pour cône 40 | 308635 40 |
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40 | 308630 40 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40 | 308650 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40 | 308802 40 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 40 | 308785 40 |

| | |
|---|------------|
| Tiretteétanche Pour cône 40 | 308660 40 |
| TiretteType B Pour cône 40 | 308640 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40 | 308615 40 |
| TiretteMazak, type A Pour cône 40M | 308670 40M |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308795 40 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40 | 308740 40 |
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 20 mm | 309900 20 |