

Garant**Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage en bout, SA 50 court, Ø serrage D1: 32mm****Données de commande**

N° commande	300298 32
GTIN	4045197463487
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT –

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Avec canaux d'arrosage obturables.**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
Vis de serrage de rechange 309900	32
Ø serrage D ₁	32 mm
Ø ext. D	72 mm
Support	SA 50 court
Norme	DIN 6359

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
	309900 32

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage
D1 32 mm
