

Garant
Mandrin Weldon, type ADB, SA 40 A = 160, Ø serrage D1: 25mm


Données de commande

N° commande	300275 25
GTIN	4045197283160
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT –

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø serrage D ₁	25 mm
Longueur de col cote A	160 mm
Vis de serrage de rechange 309900	25
Ø ext. D	65 mm
Support	SA 40 A = 160
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40

TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 25 mm	309900 25