

Garant**Porte-plaquettes eco droit, droite, Largeur de gorge w: 2,5mm****Données de commande**

N° commande	273880 2,5
GTIN	4045197517548
Classe d'article	21W

Description**Utilisation:**

En association avec les porte-outils eco GARANT **273840 – 273846.**

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Arrosage interne: oui

Profondeur coupe max. t_{max} : 21 mm

Vis de serrage: 279815 9

Description technique

Profondeur coupe max. t_{max}	21 mm
Largeur de gorge w	2,5 mm
Série	Eco
Vis de serrage	279815 9
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes

Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
Vis de blocage	279910