

**LOCTITE.****Colle instantanée, 3 g, ID fabricant: 454**

## Données de commande

N° commande	083351 454
GTIN	4058093008935
Classe d'article	04L

## Description

**Exécution:**

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante.

**Utilisation:**

**Gel** - colle minute universelle Convient pour la **plupart des matériaux**. Ne goutte pas, idéal pour les applications sur des surfaces verticales ou à l'envers.

**Remarque(s):**

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

## Description technique

Maniabilité après	5 - 10 s
Référence fabricant	LOCTITE 454
Résistance à la traction et au cisaillement	20,9 N/mm <sup>2</sup>
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Viscosité dynamique	150 - 450 mPas

Température de stockage	2 °C
Plage de températures	-40 - 120 °C
Forme	Gel
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
Densité	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Propriété	ne pénètre pas
Propriété	ne goutte pas
pour matériau	Cuir
pour matériau	Métal
pour matériau	Papier
pour matériau	Bois
pour matériau	Carton
pour matériau	Plastique
pour matériau	Matériaux poreux
Couleur	transparent
Classe de marchandise dangereuse	9
Contenance	3 ml
Ecart maximal	0,15 mm
Attribut des noms de produit	3 g
Type de produit	Colles instantanées