

**Garant****Barre d'alésage eco, droite, Ø DS: 32mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 273850 32     |
| GTIN             | 4045197517500 |
| Classe d'article | 21W           |

**Description****Exécution:**

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 273886.

**Livraison:**

Vis de montage incluses.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco **317900 – 319886** et les porte-plaquettes GARANT eco **273880 – 273891**. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Arrosage interne: oui

Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm

Déport L<sub>3</sub>: 18,5 mm

Longueur totale L: 250 mm

Vis: 279815 9

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Vis                    | 279815 9 |
| Déport L <sub>3</sub>  | 18,5 mm  |
| Longueur totale L      | 250 mm   |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 32 mm    |
| Série                  | Eco      |
| Type d'utilisation     | droite   |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Arrosage interne | oui             |
| Type de produit  | Barre d'alésage |

---

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20 | 674248 TX20 |
| Vis de blocage  | 279910      |
| Vis de blocage Type 9   | 279815 9    |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm        | 659906 500  |