

Garant

Porte-outils pour usinage de gorges eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 20/4mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273860 20/4 |
| GTIN | 4045197581976 |
| Classe d'article | 21W |

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136.

Description technique

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Longueur de tête L_1 | 48 mm |
| Vis | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Largeur de gorge w | 4 mm |
| Largeur fonctionnelle L_4 | 21,5 mm |
| Profondeur de coupe t_{\max} | 28 mm |
| Longueur totale L | 107 mm |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Série | Eco |
| Largeur queue b | 20 mm |
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | oui |
| Rainurage axial possible | non |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Vis de blocage Type 6 | 279815 6 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX30 | 674248 TX30 |
| Vis de blocage Type 7 | 279815 7 |
| Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm | 659874 50 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm | 659957 1600 |