

**Anneau femelle, Filetage Ø: M30****Données de commande**

N° commande	086477 M30
GTIN	2050001741851
Classe d'article	08Y

Description**Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

Ø intérieur bague A	60 mm
Longueur de filet écrou E	24 mm
Poids	1,7 kg
Ø extérieur bague B	108 mm
Filetage Ø	M30
Hauteur totale F	109 mm
Ø collerette appui C	65 mm

Fiche technique

Dim. D	24 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	12 t
Type de produit	Vis a anneau