

Garant
Porte-outil eco, droite, Largeur queue b: 16mm

Données de commande

N° commande	273845 16
GTIN	4045197517425
Classe d'article	21W

Description
Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273881 et 273891.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco **317900 – 319886** et les porte-plaquettes GARANT eco **273880 – 273891**. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Arrosage interne: oui

Longueur de tête L_1 : 20,5 mm

Longueur totale L: 79 mm

Vis: 279815 9

Description technique

Longueur de tête L_1	20,5 mm
Vis	279815 9
Largeur queue b	16 mm
Longueur totale L	79 mm
Série	Eco

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
Vis de blocage	279910
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500