

Garant**Barre d'alésage eco, Gauche, Ø DS: 32mm****Données de commande**

N° commande	273851 32
GTIN	4045197517524
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273887.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco **317900 – 319886** et les porte-plaquettes GARANT eco **273880 – 273891**. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s: 32 mm

Déport L₃: 18,5 mm

Longueur totale L: 250 mm

Vis: 279815 9

Description technique

Vis	279815 9
Déport L ₃	18,5 mm
Longueur totale L	250 mm
Ø queue D _s	32 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche

Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de blocage	279910
Vis de blocage Type 9	279815 9
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20