

**VBMT 160404, Nuance: CA510****Données de commande**

N° commande	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Classe d'article	25E

**Description**

VBMT 160404 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 140 - 450 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 450 m/min
Brise-copeaux	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage