

**Anneau mâle, Filetage Ø: M36****Données de commande**

N° commande	086472 M36
GTIN	2050001757937
Classe d'article	08Y

Description**Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

Hauteur totale F	128 mm
Poids	2,15 kg
Ø collerette appui C	75 mm
Ø extérieur bague B	126 mm
Longueur de filet écrou E	26 mm
Filetage Ø	M36
Ø intérieur bague A	70 mm

Fiche technique

Longueur de filet	54 mm
Dim. D	28 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	16 t
Type de produit	Vis a anneau