



## Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage, de rainurage et pour gorges, rayon complet, 50 pièces HBG25

### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2729 3      |
| GTIN             | 4067263096795 |
| Classe d'article | GGN           |

### Description technique

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Quantité                    | 50                          |
| Largeur de gorge w          | 3 mm                        |
| Avance f                    | 0,07 - 0,2 mm/tr            |
| Tolérance largeur gorge w   | ±0,04 mm                    |
| Type d'outils               | HM                          |
| Sommaire                    | 278036 3                    |
| Domaine d'application       | Gorges extérieures axiales  |
| Classement finition/ébauche | Finition                    |
| Nuance                      | HBG25                       |
| Application principale      | P                           |
| Application secondaire      | M                           |
| Type de produit             | Plaquettes pour tronçonnage |

### Données utilisateur

|                               | Adéquation | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|-------------------------------|------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée    | 150 m/min      | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | adaptée    | 130 m/min      | P        |

## Fiche technique

|                                |                     |           |   |
|--------------------------------|---------------------|-----------|---|
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 120 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 100 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | moyennement adaptée | 80 m/min  | M |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             | 140 m/min | K |
| Uni                            | adaptée             |           |   |
| Continue                       | adaptée             |           |   |
| Irrégulière                    | moyennement adaptée |           |   |
| av. arrosage max.              | adaptée             |           |   |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2729 3