

Garant**Porte-plaquettes eco droit, Gauche, Largeur de gorge w: 2mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273881 2 |
| GTIN | 4045197517609 |
| Classe d'article | 21W |

Description**Utilisation:**

En association avec les porte-outils eco GARANT **273840 – 273846**.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Arrosage interne: oui

Profondeur coupe max. t_{max} : 21 mm

Vis de serrage: 279815 9

Description technique

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Profondeur coupe max. t_{max} | 21 mm |
| Largeur de gorge w | 2 mm |
| Série | Eco |
| Vis de serrage | 279815 9 |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Porte-plaquettes |

Accessoires

| | |
|-----------------------|----------|
| Vis de blocage Type 9 | 279815 9 |
| Vis de blocage | 279910 |