

Garant

Plaquette VBMT pour finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 110302



Données de commande

N° commande	GG2857 110302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min
Sommaire	261142 HB7035-2
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Code ISO plaquette	VBMT 110302
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Application principale	P
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	2

Fiche technique

Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2857 110302