


VBMT 160404, Nuance: CA525

Données de commande

N° commande	261182 CA525
GTIN	4960664682560
Classe d'article	25E

Description

VBMT 160404 CA525 Nuance: CA525
 Brise-copeaux: HQ
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Brise-copeaux	HQ
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage