

**VBMT 160404, Nuance: CA6525****Données de commande**

N° commande	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Classe d'article	25E

**Description**

VBMT 160404 CA6525 Nuance: CA6525  
Brise-copeaux: HQ  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 140 m/min

**Description technique**

Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 140 m/min
Brise-copeaux	HQ
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/tr

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage