

**Garant**
**Porte-plaquettes eco convexe pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 110/170mm**

**Données de commande**

N° commande	273886 110/170
GTIN	4045197516527
Classe d'article	21W

**Description**
**Utilisation:**

En association avec les porte-outils eco GARANT **273840 – 273851..**

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère gorge.

Arrosage interne: oui

Largeur de gorge w: 3 mm

Profondeur coupe max.  $t_{max}$ : 13 mm

Vis de serrage: 279815 9

**Description technique**

Ø max. 1ère gorge $D_2$	170 mm
Ø min. 1ère gorge $D_1$	110 mm
Profondeur coupe max. $t_{max}$	13 mm
Série	Eco
Vis de serrage	279815 9
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Largeur de gorge w	3 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

---

## Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
Vis de blocage	279910