

bimos

Chaise pivotante de travail ESD TEXON, garnissage en tissu, avec roulettes, basse, Couleur de l'assise: ESD



Données de commande

N° commande	972711 ESD
GTIN	4099883003884
Classe d'article	96J

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail TEXON avec système de rembourrage interchangeable. Les éléments de rembourrage sont facilement accrochés et fixés en un seul clic. Mécanisme encapsulé grâce au Clean Cover; surfaces lisses et fermées. Piètement en aluminium, anthracite. Avec possibilités de réglage ergonomiques: réglage de la hauteur d'assise, technologie Auto-Motion (le dossier et l'assise se déplacent en synchronisation avec le corps), Flex-Back (possibilité de blocage du dossier dans trois positions différentes), sécurité antichoc (le dossier ne peut pas s'avancer involontairement après le déverrouillage). Dossier ergonomique. Assise avec soutien pelvien intégré et bord avant arrondi.

Roulettes doubles de sécurité souples et freinées en fonction de la charge, pour sols durs. Assise et dossier avec rembourrage en tissu. Le rembourrage est respirant, particulièrement doux, extrêmement résistant et peut être nettoyé avec des produits de nettoyage courants. Dissipation totale de tous les composants.

Norme:

EN 61340-5-1

Description technique

Fiche technique

Poids	18 kg
Exécution roulettes	Roulettes doubles de sécurité pour sols durs
Charge admissible	150 kg
Série	TEXON
Mécanisme synchrone	oui
Exécution	avec roulettes
Profondeur d'assise	455 mm
Hauteur du dossier	625 mm
Exécution piètement	Jeux de roulettes
Norme	EN 61340-5-1
Matériau assise	Tissu
Couleur matériau de l'assise	noir
Largeur d'assise	480 mm
Exécution réglage en hauteur	vérin à gaz
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Charge admissible chaise	150 kg
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Plage de réglage en hauteur	450 - 620 mm
Type de produit	Chaises pivotantes de travail ESD