

## Garant

### Porte-outil eco, Gauche, Largeur queue b: 20mm



## Données de commande

N° commande	273846 20
GTIN	4045197517470
Classe d'article	21W

## Description

### Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

### Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273880 et 273890.

### Livraison:

Vis de montage incluses.

### Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco **317900 – 319886** et les porte-plaquettes GARANT eco **273880 – 273891**. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Arrosage interne: oui

Longueur de tête  $L_1$ : 20,5 mm

Longueur totale L: 94 mm

Vis: 279815 9

## Description technique

Vis	279815 9
Largeur queue b	20 mm
Longueur de tête $L_1$	20,5 mm
Longueur totale L	94 mm
Série	Eco

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de blocage	279910
Vis de blocage Type 9	279815 9