

**Garant**
**VB. T 160404, Nuance: HU7310**


## Données de commande

N° commande	261232 HU7310
GTIN	4045197696250
Classe d'article	21G

## Description

VB. T 160404 HU7310 Nuance: HU7310

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 4 mm

 Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 350 - 600 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 m/min
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 4 mm
Application principale	N

Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HU7310
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	VBGT 160404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage