

Garant
Porte-plaquettes eco droit, droite, Largeur de gorge w: 2mm

Données de commande

N° commande	273880 2
GTIN	4045197517531
Classe d'article	21W

Description
Utilisation:

En association avec les porte-outils eco GARANT **273840 – 273846.**

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Arrosage interne: oui

Profondeur coupe max. t_{max} : 21 mm

Vis de serrage: 279815 9

Description technique

Largeur de gorge w	2 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	21 mm
Série	Eco
Vis de serrage	279815 9
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes

Accessoires

Vis de blocage	279910
Vis de blocage Type 9	279815 9