


Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 12/11 mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261313 12/11 |
| GTIN | 4045197655950 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Taille plaquette | 11 mm |
| Longueur de tête L ₁ | 21,5 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 22 |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 16 mm |
| Plaquette adaptée | VC.. 1103.. |
| Taille de queue | 12 mm |
| Code ISO porte-outils | SVJCR/L 1212F11 |
| Longueur totale L | 80 mm |
| Norme | DIN ISO 5610 |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 93 degré |
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Jeu de vis pour plaquettes Type 22 | 269028 22 |
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8 | 674248 TX8 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |
