Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 12/11mm



Données de commande

N° commande	261313 12/11
GTIN	4045197655950
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête L₁	21,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Plaquette adaptée	VC 1103
Taille de queue	12 mm
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 1212F11
Longueur totale L	80 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis



Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500