


**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 20/11 mm****Données de commande**

N° commande	261313 20/11
GTIN	4045197653871
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	24 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 2020K11
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500

---