

**LOCTITE.****Colle instantanée, 20 g, ID fabricant: 401**

## Données de commande

N° commande	083352 401
GTIN	4100630401201
Classe d'article	04L

## Description

**Exécution:**

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante.

**Utilisation:**

Colle minute universelle pour la quasi-majorité des matériaux, comme les plastiques, les élastomères, les métaux, idéale pour le **papier, le carton, le bois, le cuir** et les **tissus**.

**Remarque(s):**

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

## Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Référence fabricant	LOCTITE 401
Maniabilité après	5 - 10 s
Résistance à la traction et au cisaillement	20 N/mm <sup>2</sup>
Viscosité dynamique	70 - 110 mPas

## Fiche technique

Température de stockage	2 °C
Couleur	transparent
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
pour matériau	Métal
pour matériau	Papier
pour matériau	Verre
pour matériau	Tissu
pour matériau	Bois
pour matériau	Plastique
pour matériau	Cuir
pour matériau	Elastomère
Plage de températures	-40 °C
Forme	liquide
Densité	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Contenance	20 ml
Ecart maximal	0,15 mm
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées