

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 25/11mm****Données de commande**

N° commande	261313 25/11
GTIN	4045197655967
Classe d'article	21T

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 2525M11
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	26 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500