

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 12/11mm****Données de commande**

N° commande	261308 12/11
GTIN	4045197655882
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	12 mm
Longueur de tête L ₁	13 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Code ISO porte-outils	SVHCR/L 1212F11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	80 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500