

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 20/11 mm****Données de commande**

N° commande	261308 20/11
GTIN	4045197655905
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Taille de queue	20 mm
Code ISO porte-outils	SVHCR/L 2020K11
Longueur de tête L ₁	17 mm
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500