

**Anneau mâle, Filetage Ø: M42****Données de commande**

N° commande	086472 M42
GTIN	2050001757920
Classe d'article	08Y

**Description****Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

**Remarque(s):**

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

**Description technique**

Filetage Ø	M42
Longueur de filet écrou E	30 mm
Ø extérieur bague B	144 mm
Poids	4,15 kg
Ø intérieur bague A	80 mm
Hauteur totale F	147 mm
Ø collerette appui C	85 mm

## Fiche technique

Longueur de filet	63 mm
Dim. D	32 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	24 t
Type de produit	Vis a anneau