

Plaquette à profil complet 60° extérieur gauche, HB7010, Pas: 3mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 270720 3 |
| GTIN | 4045197367549 |
| Classe d'article | 21J |

Description**Exécution:**

Plaquettes à profil complet 60° pour filetages extérieurs suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6g.

Description technique

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Type d'outils | Carbure |
| Pas de filetage | 3 mm |
| Utilisation à l'intérieur/extérieur | extérieur |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Profil de plaquette | Profil complet |
| Nuance | HB7010 |
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |
| Type de filetage | M-LH |
| Type de filetage | MF-LH |
| Type de filetage | MF |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Type de filetage | M |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Epaisseur | 3,6 mm |
| Format plaquette L | 16 mm |
| Type de produit | Plaquettes pour filetage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 250 m/min | N |
| Alu > 10% Si | adaptée | 180 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 150 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 150 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 130 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 100 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | 90 m/min | P |
| Acier < 55 HRC | moyennement adaptée | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | moyennement adaptée | 50 m/min | S |
| Fonte GG(G) | adaptée | 130 m/min | K |
| CuZn | moyennement adaptée | 150 m/min | N |
| Continue | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |