

Garant**Mandrin Weldon, type ADB, SA 50 A = 130, Ø serrage D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	300345 20
GTIN	4045197284129
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT –

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	20
Longueur de col cote A	130 mm
Ø serrage D ₁	20 mm
Ø ext. D	52 mm
Support	SA 50 A = 130
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 20 mm	309900 20