

**Garant****Mandrin porte-fraises Weldon Type AD, SA 40 ultra-court, Ø serrage D1: 25mm****Données de commande**

N° commande	300410 25
GTIN	4045197284365
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Avec une seule vis de fixation plus courte.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Norme:**

Ähnlich DIN 69871.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820; 308830, vis de rechange 309901.

**Description technique**

Longueur de col cote A	60 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	25 mm
Ø ext. D	65 mm
Support	SA 40 ultra-court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Vis de serrage pour mandrin Weldon ultra-court Pour Ø serrage mandrin D1 25 mm	309901 25
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40

308630 40

Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche  
Pour cône 40

308801 40

Tirette 45° étanche Pour cône 40

308765 40