

Garant
Mandrin porte-fraise Whistle-Notch Type ADB, SA 40 court, Ø serrage D1: 6mm

Données de commande

N° commande	300430 6
GTIN	4045197284389
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Avec vis de réglage axial. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avantage(s):

L'outil est bloqué latéralement à l'aide de la vis de serrage et supporté par l'arrière avec la vis de blocage. Par conséquent, serrage sans jeu et fonctionnement sans vibrations.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique **et méplat incliné** (2°) suivant DIN 1835 E et DIN 6535 HE.

- **La perte de longueur due au réaffûtage frontal des forets peut être corrigée par un réglage axial de la longueur dans le porte-outil.**

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	6
Ø serrage D ₁	6 mm
Longueur de col cote A	50 mm
Ø ext. D	25 mm

Support	SA 40 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
	308801 40

Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche
Pour cône 40

Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 6 mm	309900 6