

Garant

Mandrin porte-fraise combiné, étroit Type ADB, SA 40 A = 100, Ø serrage D1: 6mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 300422 6 |
| GTIN | 4045197287601 |
| Classe d'article | 31A |

Description

Exécution:

· **Tolérance d'alésage D₁ en H4 (plus précise que DIN).**

Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Avec RFID/alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 Type B + E et DIN 6535 Type HB + HE.

Livraison:

Avec vis de serrage **pour système Weldon et Whistle Notch** et surface de butée.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, vis de serrage de rechange 309905 M6, 309905 M8.

Description technique

| | |
|--------------------------|---------------|
| Longueur de col cote A | 100 mm |
| Ø D ₂ | 13 mm |
| Ø serrage D ₁ | 6 mm |
| Ø D ₃ | 18 mm |
| Ø ext. D | 28,33 mm |
| Support | SA 40 A = 100 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Norme | DIN 6359 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | ADB |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40 | 308700 40 |
| Tirette étanche Pour cône 40 | 308660 40 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40 | 308760 40 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 40 | 308650 40 |
| Tirette Type A Pour cône 40 | 308600 40 |
| Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40 | 308630 40 |
| Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40 | 308830 40 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40 | 308795 40 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 40 | 308620 40 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40 | 308790 40 |
| Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette Type B Pour cône 40 | 308640 40 |
| Tirette étanche Pour cône 40 | 308635 40 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40 | 308765 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40 | 308806 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40 | 308801 40 |
| Tirette étanche, type A Pour cône 40 | 308610 40 |

| | |
|---|------------|
| TiretteMazak, type A Pour cône 40M | 308670 40M |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40 | 308615 40 |
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40 | 308625 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40 | 308605 40 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40 | 308740 40 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 40 | 308785 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40 | 308802 40 |