

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm****Données de commande**

N° commande	261331 20/11
GTIN	4045197653994
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Largeur de collet L ₄	12 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	AH20Q SVJCR/L11
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Longueur de tête L ₁	38 mm
Déport L ₃	4,6 mm
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L ₂	19 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Ø queue D _s	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500