

**Anneau mâle, Filetage Ø: M6****Données de commande**

N° commande	086472 M6
GTIN	2050001757999
Classe d'article	08Y

Description**Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

Ø extérieur bague B	45 mm
Ø collerette appui C	25 mm
Poids	0,09 kg
Hauteur totale F	45 mm
Longueur de filet écrou E	10 mm
Ø intérieur bague A	25 mm
Filetage Ø	M6

Fiche technique

Longueur de filet	13 mm
Dim. D	10 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	0,4 t
Type de produit	Vis a anneau