

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L ₁	44 mm
Déport L ₃	3,5 mm
Code ISO porte-outils	AH25R SVJCR/L16
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Largeur de collet L ₄	14,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø pré-perçage min. D _{min}	28 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	24 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500