

**Garant**

**Mandrin porte-fraise combiné, étroit Type ADB, SA 40 A = 100, Ø serrage D1: 10mm**



## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 300422 10     |
| GTIN             | 4045197287625 |
| Classe d'article | 31A           |

## Description

### Exécution:

· **Tolérance d'alésage D<sub>1</sub> en H4 (plus précise que DIN).**

Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Avec RFID/alésage Balluffchip.

### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 Type B + E et DIN 6535 Type HB + HE.

### Livraison:

Avec vis de serrage **pour système Weldon et Whistle Notch** et surface de butée.

### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, vis de serrage de rechange 309905 M6, 309905 M8.

## Description technique

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ø serrage D <sub>1</sub> | 10 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>         | 16 mm         |
| Ø D <sub>3</sub>         | 21 mm         |
| Longueur de col cote A   | 100 mm        |
| Ø ext. D                 | 32,28 mm      |
| Support                  | SA 40 A = 100 |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Norme  | DIN 6359                        |
| Norme de porte-outils                                | ISO 7388-1                      |
| Forme  | ADB                             |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 µm                          |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Type de produit                                      | Mandrins porte-fraises Weldon   |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40 | 308830 40  |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40                | 308615 40  |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 40                           | 308610 40  |
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40 | 308630 40  |
| TiretteType A Pour cône 40                                    | 308600 40  |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40  | 308700 40  |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40                               | 308790 40  |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40                           | 308620 40  |
| TiretteType B Pour cône 40                                    | 308640 40  |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40                               | 308795 40  |
| Tirette 60°étanche Pour cône 40                               | 308785 40  |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40                               | 308760 40  |
| TiretteMazak, type A Pour cône 40M                            | 308670 40M |
| Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40         | 308806 40  |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40         | 308740 40  |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40         | 308802 40  |
| Tiretteétanche Pour cône 40                                   | 308660 40  |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40                         | 308605 40  |

|  |           |
|--|-----------|
| Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette étanche Pour cône 40   | 308635 40 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 40   | 308650 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40                       | 308801 40 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40   | 308765 40 |
| Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40                               | 308625 40 |