

**Garant****Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm****Données de commande**

N° commande	261334 16/11
GTIN	4045197654014
Classe d'article	21T

**Description technique**

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	21 mm
Code ISO porte-outils	AH16Q SVUCR/L11
Déport $L_3$	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête $L_1$	20 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale $L$	180 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500