

**Garant**

**Mandrin porte-fraise combiné, étroit Type ADB, SA 40 A = 100, Ø serrage D1: 12mm**



## Données de commande

N° commande	300422 12
GTIN	4045197287632
Classe d'article	31A

## Description

### Exécution:

· **Tolérance d'alésage D<sub>1</sub> en H4 (plus précise que DIN).**

Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Avec RFID/alésage Balluffchip.

### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 Type B + E et DIN 6535 Type HB + HE.

### Livraison:

Avec vis de serrage **pour système Weldon et Whistle Notch** et surface de butée.

### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, vis de serrage de rechange 309905 M6, 309905 M8.

## Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	17 mm
Ø ext. D	34,22 mm
Support	SA 40 A = 100

Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40