

**Anneau mâle, Filetage Ø: M48****Données de commande**

N° commande	086472 M48
GTIN	2050001758057
Classe d'article	08Y

**Description****Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

**Remarque(s):**

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

**Description technique**

Hauteur totale F	168 mm
Poids	6,2 kg
Longueur de filet écrou E	35 mm
Ø collerette appui C	100 mm
Ø intérieur bague A	90 mm
Filetage Ø	M48
Ø extérieur bague B	166 mm

## Fiche technique

Longueur de filet	68 mm
Dim. D	38 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	32 t
Type de produit	Vis a anneau