

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 12/11mm****Données de commande**

N° commande	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	SVCN 1212F11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur totale L porte-outils neutre	80 mm
Taille de queue	12 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	18 mm
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	6 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500