

Garant**Mandrin porte-fraise combiné, étroit Type ADB, SA 40 A = 100, Ø serrage D1: 18mm****Données de commande**

N° commande	300422 18
GTIN	4045197287663
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

· **Tolérance d'alésage D₁ en H4 (plus précise que DIN).**

Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Avec RFID/alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 Type B + E et DIN 6535 Type HB + HE.

Livraison:

Avec vis de serrage **pour système Weldon et Whistle Notch** et surface de butée.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, vis de serrage de rechange 309905 M6, 309905 M8.

Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
Ø serrage D ₁	18 mm
Ø D ₂	23 mm
Ø D ₃	28 mm
Ø ext. D	40,38 mm
Support	SA 40 A = 100

Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40

Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40