

**Garant****Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm****Données de commande**

N° commande	261335 20/11
GTIN	4045197654052
Classe d'article	21T

**Description technique**

Déport $L_3$	13 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	25 mm
Code ISO porte-outils	AH20R SVUCR/L11
Longueur de tête $L_1$	24 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	18 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500