

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm****Données de commande**

N° commande	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	4,6 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	22 mm
Longueur de tête L_1	30 mm
Code ISO porte-outils	AH16M SVJCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Largeur de collet L_4	11,6 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Ø queue D_s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500