

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	261317 16/11
GTIN	4045197653901
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	8 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	SVVCN 1616H11
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	25 mm
Taille de queue	16 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	100 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500