

WEKEM®**Cartouche de silicone haute température, 310 ml, Couleur: BLACK****Données de commande**

N° commande	083495 BLACK
GTIN	4260205360316
Classe d'article	08G

Description**Exécution:**

Cartouches de silicone pour étanchéifier, coller, sceller et compenser des différences de tolérance et de température.

Pour chaudières, appareils de climatisation, sècheurs; idéal également comme joint déformable sur les moteurs, engrenages, etc. **Silicone universel neutre**, très élastique, résistant à la chaleur jusqu'à 250 °C.

Utilisation:

Étanchéité des carters moteurs, des carters d'engrenages, des couvercles de soupapes et de boîtiers, des carters d'huile, des pompes à huile, des pompes à eau, des systèmes de chauffage, des poêles industriels et des fourneaux, des conduits de gaz d'échappement, des climatiseurs, des compartiments de batteries et des projecteurs.

Description technique

Référence fabricant	Pompe silicone HT
Couleur	noir
Température de stockage	5 - 25 °C

Base chimique	Silicone
Maniabilité après	15 min
Température de traitement	5 - 35 °C
Utilisable après	1440 min
Viscosité dynamique	70000 mPas
Extensibilité	450 %
pour matériau	Céramique
pour matériau	Acier inoxydable
pour matériau	Verre
pour matériau	Aluminium
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Point d'éclair	100 °C
Forme	pâteux
Contenance	310 ml
Propriété	Résistants à l'huile
Propriété	résistant aux intempéries
Propriété	élasticité durable
Propriété	résistant aux graisses
Dureté suivant Shore A	20
Densité	1,03 g/cm ³
Plage de températures	-50 - 250 °C
Attribut des noms de produit	310 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité

Accessoires

Kit pistolet à cartouches entièrement gainé,4 pièces Type	083502
Pistolet à cartouches12:1 Type	083501
Pistolet pneumatique à cartouches	083507

Pistolet à cartouches

083500