

LOCTITE**Produit de jointoyage, 50 ml, ID fabricant: 638**

Données de commande

N° commande	083341 638
GTIN	4058093008966
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Utilisation:

Résistance élevée aux charges dynamiques, axiales et radiales.

Remarque(s):

D'abord prétraiter les surfaces avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Référence fabricant	LOCTITE 638
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses	GHS05: Corrosif
Maniabilité après	15 min
Contenance	50 ml

Température de stockage	8 - 21 °C
Couple initial de décollement min.	57 Nm
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Ecart maximal	0,25 mm
pour matériau	Acier
pour applications	Ajustement serré ou avec jeu
pour applications	Jointoyage
Viscosité dynamique	2000 - 3000 mPas
Base chimique	Méthacrylate d'uréthane
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Propriété	résistant à l'huile
Couleur	Vert
Forme	liquide
Plage de températures	-75 - 180 °C
Point d'éclair	93,3 °C
Classe de résistance	Très fort
Démontage	uniquement par chauffage
Densité	1,1 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produit de jointoyage

Accessoires

Pompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage
Pour taille de récipient 50 ml

083344 50