

Garant
Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm

Données de commande

N° commande	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Ø pré-perçage min. D_{min}	28 mm
Code ISO porte-outils	AH25R SVJCR/L16
Longueur de tête L_1	44 mm
Déport L_3	3,5 mm
Largeur de collet L_4	14,5 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Ø queue D_s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500